


Serie BASIC DUO-MÁGNUM símplex

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	CAP. INT. (°Hx m³)	Q. MÁX. (m³/h)	C. SAL (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)					
						20°	30°	40°	50°	60°	70°
BS017100	BASIC/D-MÁGNUM/100-I	100	600	4,0	20	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6
BS017125	BASIC/D-MÁGNUM/125-I	125	750	5,0	25	37,5	25,0	18,8	15,0	12,5	10,7
BS017165	BASIC/D-MÁGNUM/165-I	165	990	6,6	33	49,5	33,0	24,8	19,8	16,5	14,1
BS017185	BASIC/D-MÁGNUM/185-I	185	1.110	7,4	37	55,5	37,0	27,8	22,2	18,5	15,9
BS017250	BASIC/D-MÁGNUM/250-I	250	1.500	10,0	50	75,0	50,0	37,5	30,0	25,0	21,4
BS017285	BASIC/D-MÁGNUM/285-I	285	1.710	11,4	57	85,5	57,0	42,8	34,2	28,5	24,4
BS017375	BASIC/D-MÁGNUM/375-I	375	2.250	15,0	75	112,5	75,0	56,3	45,0	37,5	32,2
BS017425	BASIC/D-MÁGNUM/425-I	425	2.550	16,0	85	127,5	85,0	63,8	51,0	42,5	36,4
BS017535	BASIC/D-MÁGNUM/535-I	535	3.210	16,0	107	160,5	107,0	80,3	64,2	53,5	45,9
BS017600	BASIC/D-MÁGNUM/600-I	600	3.600	16,0	120	180,0	120,0	90,0	72,0	60,0	51,4
BS017750	BASIC/D-MÁGNUM/750-I	750	4.500	16,0	150	225,0	150,0	112,5	90,0	75,0	64,3

Opción conexión 2"

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio o poliamida, y depósito de salmuera en polietileno rotomoldeado, con falso fondo.
- Los modelos superiores al DUO-MÁGNUM/165 se suministran con boca superior y lateral para el llenado y registro de la carga de la resina. Botella en poliamida.
- Válvula automática modelo MÁGNUM, construida en Noryl, montada en la parte superior del cuerpo.
- Racors de conexión en latón.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Control volumétrico. Programador 962 de funcionamiento microprocesado OTP. Múltiples posibilidades de programación y ajuste. Regeneración retardada o instantánea, por volumen, por tiempo, por volumen-tiempo, reserva fija o variable, regeneración económica, etc.
- Incluye de serie válvula de cierre de agua tratada durante la regeneración.
- Conexión 1 1/2" (opcionalmente 2").
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Incluye transformador eléctrico de 220/12 V.

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A' (mm)	B' (mm)	V depósito (L)	
BS017100	1.900	375	1.635	1.230	680	300	
BS017125	1.940	425	1.675		860	500	
BS017165	2.030	460	1.765				
BS017185	2.205	522	1.940				
BS017250		595	2.165	1.400	1.250	1.000	
BS017285							
BS017375							746
BS017425							
BS017535		896					
BS017600							
BS017750	2.095	915	1.830	1.390	1.500	1.500	



DESCALCIFICACIÓN