




Serie BASIC DUO-MÁGNUM dúplex

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	CAP. INT. (°Hfxm³)	Q. MÁX. (m³/h)	C. SAL (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)					
						20°	30°	40°	50°	60°	70°
BS018100	BASIC/D-MÁGNUM/100x2-II	100x2	600	4,0	20	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6
BS018125	BASIC/D-MÁGNUM/125x2-II	125x2	750	5,0	25	37,5	25,0	18,8	15,0	12,5	10,7
BS018165	BASIC/D-MÁGNUM/165x2-II	165x2	990	6,6	33	49,5	33,0	24,8	19,8	16,5	14,1
BS018185	BASIC/D-MÁGNUM/185x2-II	185x2	1.110	7,4	37	55,5	37,0	27,8	22,2	18,5	15,9
BS018250	BASIC/D-MÁGNUM/250x2-II	250x2	1.500	10,0	50	75,0	50,0	37,5	30,0	25,0	21,4
BS018285	BASIC/D-MÁGNUM/285x2-II	285x2	1.710	11,4	57	85,5	57,0	42,8	34,2	28,5	24,4
BS018375	BASIC/D-MÁGNUM/375x2-II	375x2	2.250	15,0	75	112,5	75,0	56,3	45,0	37,5	32,2
BS018425	BASIC/D-MÁGNUM/425x2-II	425x2	2.550	16,0	85	127,5	85,0	63,8	51,0	42,5	36,4
BS018535	BASIC/D-MÁGNUM/535x2-II	535x2	3.210	16,0	107	160,5	107,0	80,3	64,2	53,5	45,8
BS018600	BASIC/D-MÁGNUM/600x2-II	600x2	3.600	16,0	120	180,0	120,0	90,0	72,0	60,0	51,4
BS018750	BASIC/D-MÁGNUM/750x2-II	750x2	4.500	16,0	150	225,0	150,0	112,5	90,0	75,0	64,3

Opción conexión 2"

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio o poliamida, y depósito de salmuera en polietileno rotomoldeado, con falso fondo.
- Los modelos superiores al DUO-MÁGNUM/165 se suministran con boca superior y lateral para el llenado y registro de la carga de la resina. Botella en poliamida.
- 2 válvulas automáticas modelo MÁGNUM/DÚPLEX, construidas en Noryl, montadas en la parte superior de los cuerpos.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Programador MAESTRO microprocesado con múltiples posibilidades de ajuste y control del segundo programador ESCLAVO electromecánico.
- Funcionamiento alternativo de las dos columnas. La primera de ellas en servicio y la segunda en regeneración o reposo, alternando su funcionamiento al agotarse la primera.
- Conexión 1 1/2" (opcionalmente 2").
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Incluye transformador eléctrico de 220/12 V.
- **No se suministran los accesorios de interconexión entre las dos columnas.**



CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A' (mm)	B' (mm)	V depósito (L)
BS018100	1.900	375	1.635	1.230	680	300
BS018125	1.940	425	1.675		860	500
BS018165	2.030	460	1.765			
BS018185	2.205	522	1.940			
BS018250		595	2.165	1.400	1.250	1.000
BS018285						
BS018375		746				
BS018425						
BS018535		896				
BS018600						
BS018750	2.095	915	1.830	1.390	1.500	1.500