




Serie BASIC DUO-MÁGNUM tríplex

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	CAP. INT. (°Hfxm³)	Q. MÁX. (m³/h)	C. SAL (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)					
						20º	30º	40º	50º	60º	70º
BS019100	BASIC/D-MÁGNUM/100x3-III	100x3	600	12,0	20	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6
BS019125	BASIC/D-MÁGNUM/125x3-III	125x3	750	15,0	25	37,5	25,0	18,8	15,0	12,5	10,7
BS019165	BASIC/D-MÁGNUM/165x3-III	165x3	990	19,8	33	49,5	33,0	24,8	19,8	16,5	14,1
BS019185	BASIC/D-MÁGNUM/185x3-III	185x3	1.110	22,2	37	55,5	37,0	27,8	22,2	18,5	15,9
BS019250	BASIC/D-MÁGNUM/250x3-III	250x3	1.500	30,0	50	75,0	50,0	37,5	30,0	25,0	21,4
BS019285	BASIC/D-MÁGNUM/285x3-III	285x3	1.710	32,0	57	85,5	57,0	42,8	34,2	28,5	24,4
BS019375	BASIC/D-MÁGNUM/375x3-III	375x3	2.250	32,0	75	112,5	75,0	56,3	45,0	37,5	32,2
BS019425	BASIC/D-MÁGNUM/425x3-III	425x3	2.550	32,0	85	127,5	85,0	63,8	51,0	42,5	36,4
BS019535	BASIC/D-MÁGNUM/535x3-III	535x3	3.210	32,0	107	160,5	107,0	80,3	64,2	53,5	45,8
BS019600	BASIC/D-MÁGNUM/600x3-III	600x3	3.600	32,0	120	180,0	120,0	90,0	72,0	60,0	51,4
BS019750	BASIC/D-MÁGNUM/750x3-III	750x3	4.500	32,0	150	225,0	150,0	112,5	90,0	75,0	64,3

Opción conexión 2"

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio o poliamida, y depósito de salmuera en polietileno rotomoldeado, con falso fondo.
 - Los modelos superiores al DUO-MÁGNUM/165 se suministran con boca superior y lateral para el llenado y registro de la carga de la resina. Botella en poliamida.
 - 3 válvulas automáticas modelo MÁGNUM/DÚPLEX, construidas en Noryl, montadas en la parte superior de los cuerpos. Cada una de ellas con su propio contador de turbina y válvula de cierre de agua tratada durante la regeneración.
 - Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
 - Programador 962 de funcionamiento microprocesado OTP. Múltiples posibilidades de programación y ajuste.
- Regeneración retardada o instantánea, por volumen, por tiempo, por volumen-tiempo, reserva fija o variable, regeneración económica, etc.
 - Funcionamiento secuencial de las tres columnas. Las tres columnas están en servicio simultáneo, regenerándose secuencialmente, lo cual permite un caudal instantáneo elevado.
 - Conexión 1 1/2" (opcionalmente 2").
 - Presión máxima de trabajo: 8 bar.
 - Límites de temperatura de trabajo: 0-35°C.
 - Incluye transformador eléctrico de 220/12 V.
 - **No se suministran los accesorios de interconexión entre las dos columnas.**

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A' (mm)	B' (mm)	V depósito (L)
BS019100	1.900	375	1.635	1.230	680	300
BS019125	1.940	425	1.675		860	500
BS019165	2.030	460	1.765			
BS019185		522	1.940			
BS019250	2.205	595	2.165	1.400	1.250	1.000
BS019285						
BS019375		746				
BS019425						
BS019535		896				
BS019600						
BS019750	2.095	915	1.830	1.390	1.500	1.500



DESCALCIFICACIÓN