


La bomba peristáltica es una bomba volumétrica rotativa de desplazamiento positivo, su funcionamiento es realizado por una presión deslizante sobre un tubo flexible, presión ejercida por rodillos que giran paralelos a un eje. El lento movimiento rotativo es transmitido por un motor-reductor accionado con un motor eléctrico.

Bombas sin válvulas y cierres, esto facilita la limpieza y el mantenimiento.

Apta para líquidos viscosos y con partículas en suspensión. Retiene el líquido a su paso, no vuelve el líquido para atrás, ni hace "sifón".


Puede trabajar en seco y permite invertir el sentido del giro.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	IEC-56 1/8 hp. 50/60 hz. 1450 rpm IP-55
Voltaje	230V Monofasico-single-phase 230/400V Trifásico-Three-phase
Revoluciones Estándar	50 hz: 35-86-118 rpm 60 hz: 42-103-141 rpm
Material de la Bomba	Aluminio
Material del Tubo	Norprene o Norprene Alimentario o Farmacéutico o Tygon
Aspiración Máxima	8 m.c.a.
Temperatura Máxima	60°C

DIMENSIONES



OPCIONES

MP-3	Caudal [l/h]	R.P.M.	TUBO Øint [mm]	B [mm]
3035.6	16	35	6,4	140
3035.9	31	35	9,5	140
3086.6	40	86	6,4	140
3086.9	78	86	9,5	140
3118.6	56	118	6,4	140
3118.9	103	118	9,5	140
MP-6				
6035.9	40	35	9,5	157
6035.12	70	35	12,7	157
6086.9	108	86	9,5	157
6086.12	177	86	12,7	157
6118.9	134	118	9,5	157
MP-8				
6118.12	226	118	12,7	157
8035.12	101	35	12,7	178
8035.16	140	35	15,9	178
8086.12	245	86	12,7	178
8086.16	364	86	15,9	178
8118.12	352	118	12,7	178
8118.16	462	118	15,9	178